








STAMINA ZONE -TURVAVALAISIN TWS5792WAG



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-tws5792wag

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



1h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-turvavalaisin

Stamina on suunniteltu toimimaan haastavissa käyttökohteissa.

Stamina Zone TWS5792WAG turvavalaisimessa on iskunkestävä alumiinirunko (IK10-luokka), joka on myös pölyn ja vedenkestävä (IP65). Valaisimen lasikupu suojaa erinomaisesti kemikaaleilta. Escap-superkondensaattori mahdollistaa valaisimen käytön jopa -25°C asteessa. Staminaa voidaan käyttää myös yleisvalona, kun se on liitetty verkkovirtaan. Valaisin voidaan asentaa usealla eri tavalla. Tässä mallissa on langaton Aalto-valvonta ja Lumi Test -itsetestaus.

Sähkönumero	4148611
Tuotekoodi	TWS5792WAG
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045026367
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	265 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	87 mm
Paino	1.4 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	11 VA / 3 VA
Max. syöttöteho W	7 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiinivalu
Väri	RAL9007
Sähköinen asennus	3/4 x 2,5 mm ²
Valovirta	96 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-tws5792wag

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS5792WAG

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	6.5	3.5	7.5	3.5	2
3	4.5	4	8	5	2.5
4	2.5	4.5	9	6	3
6	1	4.5	9	6	3

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET
TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT5210	4244132	Stamina seinäkannake XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	4244133	Stamina kattokannake XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo turva- / opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-tws5792wag

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

TURVAVALAISIMILLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT5213	4148632	Stamina-upotuskehys XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-tws5792wag

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

